




Mažas laikrodis indikatorius apsaugotas nuo smūgių, Matavimo intervalas / korpuso Ø: 5/40



Užsakymo data

Užsakymo numeris	432570 5/40
GTIN	7630041109894
Produktų klasė	45A

Aprašymas

Modelis:

Matmenys pagal DIN EN ISO 463, 2006. birželio mėn. redakcija. Precizinis mažas laikrodis indikatorius tvirtu metaliniu korpusu, jungiamojo antgalio Ø 8 mm h6; grūdintas ir šlifluotas. Apvaliosios skalės nulinė rodyklės padėtis nustatoma išoriniu žiedu. Geltonas ciferblatas geresniam nuskaitymui.

Priedai pasirinktinai:

specialūs liestukai Nr. 434900; 434910; 434915.

Pakuotė: tvirta dėžė

Kalibravimas: C1

Padalos vertė: 0,01 mm

Padalos vertė per rodyklės apsisukimą: 0,5 mm

Matavimo jėga: 0,63 - 0,77 N

Techninis aprašymas

Padalos vertė per rodyklės apsisukimą	0,5 mm
Kalibravimas	C1

Padalos vertė	0,01 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 5 mm
Korpuso Ø	40 mm
Jungiamojo antgalio Ø h6	8 mm
Matavimo jėga	0,63 - 0,77 N
Sukamas ciferblatas	taip
apsaugotas nuo smūgių	taip
Matavimo prietaisai	analoginis
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Indikatorius

Paslaugos

Kalibravimas Laikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 10 mm	023000 10
DAkKS kalibravimas Laikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 10 mm	023010 10
Žymėjimas lazeriu Tipas	018940