

Garant
VHM freza DIN 6535 HA, TiAlN, Ø DC: 5mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	202280 5
GTIN	4045197116345
Produktų klasė	11X

Aprašymas
Modelis:
Ekscentrinis užgalandimas. Konstrukciniai matmenys panašūs į **DIN 6527, ilga.**

Tolerancija: Nominalus Ø $D_c = e8$.

Techninis aprašymas

Pastūma f_z apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm ²	0,023 mm
Dantų skaičius Z	3
Sužeminto koto Ø D_1	4,8 mm
Darbinės dalies ilgis L_1 kartu su sužemintu kotu	21 mm
Pjovimo briaunos Ø D_c	5 mm
Pastūma f_z grioveliams frezuoti pliene < 900 N/mm ²	0,02 mm
Kampų nuožulos plotis prie 45°	0,1 mm
Koto Ø D_s	6 mm
Bendras ilgis L	57 mm
Pjovimo briaunos ilgis L_c	13 mm
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Korekcijos koeficientas v_c	1,5
Kotas	DIN 6535 HA su h6

Tolerancija Nominalusis \emptyset	e8
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	45 laipsniai
Kampų nuožulos kampas	45 laipsniai
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Norma	DIN 6527
Tipas	N
Darbinis plotis a_e frezuojant	0,5xD pjaunant
Darbinis plotis a_e frezuojant	Griovelio pjūvio gylis 1xD
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	280 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	200 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	120 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	105 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	100 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	70 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	60 m/min	P
Plienas <55 HRC	ribotai tinka	35 m/min	H
INOX <900 N/mm ²	tinka	80 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	60 m/min	M
Ketus (G)	tinka	90 m/min	K
Uni	tinka		

drėgnas, maks.	tinka
šlapias, min.	ribotai tinka
sausasis	ribotai tinka
Paslaugos	
Koto šlifavimas Tipas HB	129100 HB