



Chemikalams atsparios kelnės su petnešomis CHEMcomfort Antistatic, tamsiai pilkos, Dydis DE: 54



Užsakymo data

Užsakymo numeris	091539 54
GTIN	4050274252274
Produktų klasė	09Y

Aprašymas

Modelis:

Lengvame audinyje derinama **apsauga nuo chemikalų** su nuolatinėmis antistatinėmis savybėmis. Specialiems gamybos procesams.

Kelnės su petnešomis ir skeltukais šonuose.

- **Tamprūs dirželiai su spaustukais.**
- **Kelnės su petnešomis ir atvartais.**
- **Paslėptas mygtukas.**
- **Dvi šoninės kišenės ir viena kišenė ant krūtinės su atvartu.**
- **Kišenė metrui.**

Panaudojimo sritis: Automobilių, plieno, chemijos pramonė, galvanizavimas, baterijų gamintojai, laboratorijos.

Standartas:

- **EN 13034 Typ 6**
- **EN 1149-5**

Pastaba:

Galima užsakyti ir kitos spalvos. Dydžių lentelę su tarptautiniais dydžių atitikmenimis rasite informacinėje skiltyje mūsų katalogo pabaigoje arba el. parduotuvėje.

Norma: EN 13034

Techninis aprašymas

Dydis DE	54
Lytis	Vyriškas modelis
Audinio sudėtis	1% anglies pluoštas
Audinio sudėtis	99% poliesteris
Medžiagos svoris / Audinio tankumas	235 g/m ²
Plovimas	95 °C spalvotiems skalbiniams
Rūbai pagal	DIN EN ISO 1149 antistatinės savybės
Spalva	tamsiai pilkos
Norma	EN 13034
Produkto rūšis	Chemikalams atsparios kelnės