

**Garant****1/4 colio smulkiadantė terkšlė, Tipas: 1/4****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	632345 1/4
GTIN	4062406798413
Produktų klasė	61A

**Aprašymas****Modelis:**

Pasirinkta medžiaga ir specialus kaldinimo būdas garantuoja optimalų veikimą ir ilgą eksploataavimo trukmę.

Su perjungimo svirtimi į dešininę ar kairinę eigą, darbinis kampas 5°.

**Standartas:**

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120**.

**Apdirbama medžiaga:**

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

**Tinka:**

Rankinės pavaros galvutės.

**Techninis aprašymas**

Pavaros keturbriaunis	1/4 in
visas ilgis	116 mm
Dantų skaičius	72
Darbinis kampas	5 laipsniai
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	chromuoti
su šarnyrine galvute	ne
su nulenkiama galvute	ne

su išmetikliu	taip
su kalimo funkcija	ne
su QuickRelease	ne
Terkšlės galvutę galima atskirti nuo rankenos	ne
tolygiai ištraukiama	ne
Produkto rūšis	Terkšlė

---

## Priedai

Smulkiadantės terškšlės atsarginių dalių rinkinys 1/4 colio Tipas 1/4	632031 1/4
--	------------