

Garant**Smulkiadantė terkšlė, perjungiamo, 1/2" su išmetikliu, Tipas: 1/2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	640435 1/2
GTIN	4062406798437
Produktų klasė	61A

Aprašymas**Modelis:**

Pasirinkta medžiaga ir specialus kaldinimo būdas garantuoja optimalų veikimą ir ilgą eksploataavimo trukmę.

Su perjungimo svirtimi į dešininę ar kairinę eigą, darbinis kampas 5°.

Standartas:

Außenvierkant nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Tinka:

Rankinės pavaros galvutės.

Techninis aprašymas

Pavaros keturbriaunis	1/2 in
visas ilgis	264 mm
Dantų skaičius	72
Darbinis kampas	5 laipsniai
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	chromuoti
su šarnyrine galvute	ne
su nulenkiama galvute	ne
su išmetikliu	taip

su kalimo funkcija	ne
su QuickRelease	ne
Terkšlės galvutę galima atskirti nuo rankenos	ne
Sukama rankena	ne
tolygiai ištraukiama	ne
Tvirtinimo kiaurymė rankenos gale	ne
Produkto rūšis	Terkšlė

Priedai

Smulkiadantės terkšlės atsarginių dalių rinkinys 1/2 colio
Tipas 1/2

640031 1/2