

Garant**Smulkiadantė 3/8 colio perjungiamo terklė, Tipas: 3/8****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	635145 3/8
GTIN	4062406798420
Produktų klasė	61A

Aprašymas**Modelis:**

Pasirinkta medžiaga ir specialus kaldinimo būdas garantuoja optimalų veikimą ir ilgą eksploataavimo trukmę.

Su perjungimo svirtimi į dešininę ar kairinę eigą, darbinis kampas 5°.

Standartas:

Außenvierkant nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkant nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Tinka:

Rankinės pavaros galvutės.

Techninis aprašymas

Pavaros keturbriaunis	3/8 in
visas ilgis	197 mm
Dantų skaičius	72
Darbinis kampas	5 laipsniai
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Produkto rūšis	Terklė

Priedai

Smulkiadantės terkšlės atsarginių dalių rinkinys 3/8 colio
Tipas 3/8

635031 3/8