



Respiratorius su orpūtės sistema SwissAir, Tipas: SWISS



Užsakymo data

Užsakymo numeris	097997 SWISS
GTIN	7640127615935
Produktų klasė	09U

Aprašymas

Modelis:

Lengva TH3 PAPR sistema suderina efektyvumą, komfortą ir našumą. Taip pat galima lanksčiai naudoti įvairioms užduotims. Oro srautas reguliuojamas (100-130 l/min) ir nustatomas pakopomis. Aukštis virš jūros lygio ir temperatūra gali būti atitinkamai kompensuojami automatiniais matavimais. Prietaiso ilgis ir plotis reguliuojamas individualiai. Puskaukė pagaminta iš POM (termoplastiko) ir plyšimui atsparios tekstilės, turi iškvėpimo vožtuvą su silikonine membrana. Tai užtikrina nepriklausomą oro tiekimą. Baterijos ir filtro ataskaitos yra akustinės ir vaizdinės.

Maitinimo šaltinis: Įkraunama ličio jonų baterija, 3,6 V / 6,5 Ah, USB C jungtis.

Standartas:

EN 12941 TH3

Tiekimo sudėtis:

SwissAir PAPR sistema susideda iš patogios puskaukės, vožtuvo bloko, žarnų jungčių, galvos ir kaklo diržų, pečių bloko, valdymo pulto ir įkroviklio su optrel® kuprine.

Pastaba:

SwissAir PAPR orpūtės sistema tiekama be filtro. Kiti priedai ir atsarginės dalys: Puskaukė Nr. 098224, korpuso dangtis Nr. 098225, apsauga nuo kibirkščių Nr. 098226, baterija Nr. 098227, laikiklio ilgintuvas Nr. 098228, audinio apsauga Nr. 098229.

Techninis aprašymas

Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Akumuliatorių kiekis	1
Serija	SwissAir
Gamintojo pavadinimas	Swiss air kvėpavimo takų apsaugos sistema su orpūte ir valdymo pultu
Maitinimas	Varomas akumulatoriaus energija
Nominalioji įtampa	3,6 V
Akumulatoriaus talpa	6,5 Ah
Produkto rūšis	Orpūtės elementas kvėpavimo takų apsaugos priemonėms su orpūte

Priedai

PriešfiltrisSwissAir Tipas PREFILTER	098223 PREFILTER
Dalelių filtrasSwissAir Tipas FILTER	098222 FILTER