

**Mahr****Skaitmeninis 2D aukščio matuoklis Digimar 817CLT, Tipas: 350****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	445375 350
GTIN	4059192064655
Produktų klasė	43B

**Aprašymas****Modelis:****Matavimo sistema:**

- Nepriekaištingą tikslumą ir patikimumą užtikrina optiškai didinanti matavimo sistema.
- Oro pagalvės lengvam perstūmimui be trūkčiojimų.
- Paprastas matavimo procesas dėl motorizuoto slankmačio.
- Integruotas, pakraunamas akumuliatorius belaidžiam matavimui.
- Temperatūros kompensacija per vidinį temperatūros jutiklį.

**Valdymo ir indikatorių skydas**

- Didelis ir aiškus jutiklinis ekranas su apšvietimu.
- Apžvalgus meniu su aiškiais piktogramomis daugeliu kalbų.
- Galimybė papildomai nustatyti ruošinio nulines vertes.
- Galima prijungti papildomą matavimo prietaisą.
- Galimybė atsisiųsti atnaujinimus.
- Automatinis rezervinis (Stand-by) įjungimas (neprarandant matavimo verčių).

**Funkcijos:**

- Lietimas žemiau arba aukščiau.
- Pakopos plotis arba griovelio atstumai, įskaitant pakopos centrą ir griovelį.
- Kiaurymės ar veleno skersmuo įskaitant kiauřymės arba veleno centrą.
- Apsukimo kiauřymės (viršuje arba apačioje).
- Apsukimo taško velenas (viršuje arba apačioje).
- Apskaičiuokite atstumus arba simetriją.
- Dinaminiai matavimai.

- **Stačiakampiškumo matavimas.**
- **Tiesumo matavimas.**
- **Matavimo 2D režimu.**
- **Matavimo programos.**
- **Matavimo duomenų apdorojimas.**
- **Tiesioginis spausdinimas USB spausdintuvu per Bluetooth.**
- **Matavimo protokolai PDF formatu arba galimybė išsaugoti kaip CSV failą.**
- **Greitojo matavimo mygtukas ir nykščio ratukas patogiam matavimo įpjovos keitimui taip pat lengvai matavimo pradžiai.**
- **Greitojo režimo funkcija.**
- **Kitos funkcijos: Matavimas 2D režimu, kūgio matavimas, automatinis atstumo apskaičiavimas, 3 nustatymas. Nulinis taškas, ISO standartų lentelė, programos žingsnių nustatymas iš naujo.**

#### Tiekimo sudėtis:

Kartu su valdymo ir indikacijų bloku. Laikiklis Nr. 445410 dyd. T6, matavimo antgalis Nr. 445420 dyd. K6/51, nustatymų blokas, USB kabelis, apsauginis gaubtas, maitinimo blokas, ličio jonų akumuliatorius ir naudojimo instrukcija.

#### Priedai pasirinktinai:

Bluetooth spausdintuvų rinkinys Nr. 499017 dyd. PRINTER, iwi radijo imtuvas Nr. 498912 dyd. STICK (reikalinga x 2) matavimo liestukų rinkinys Nr. 445400, duomenų perdavimo kabelis Nr. 498941 dyd. DK-M1, laikiklis Nr. 445410 dyd. TI, laikrodis indikatorius Nr. 435671.

## Techninis aprašymas

Akumuliatorių kiekis	1
Svoris	22 kg
Matavimo ribos (diapazonas)	350 - 350 mm
Staus kampo nuokrypis (priekyje)	5 µm
Plokštumos matavimo atkartojamumas	0,5 µm
Matavimo ribos	0 - 520 mm
Matavimo jėga	1,0 ± 0,2 N
Pado plotis	278 mm
Nominalioji įtampa	4,8 V
Padalos vertė, perjungiamo	0,01 / 0,005 / 0,001 / 0,0005 / 0,0001 mm
Pado ilgis	255 mm
Leistina paklaida (L = matavimo ilgis mm)	1,8 + L / 600 µm

Bendras aukštis	688 mm
Kiaurymės matavimo atkartojamumas	1 µm
Maitinimas	Varomas akumulatoriaus energija
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Kalibravimas	E2
Įmontuotų baterijų Nr.	445430
Akumulatoriaus rūšis	Nikelio metalo hibridas
Tekintų matavimo antgalių laikiklių taikymo sritis	170 - 520 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	MAHR i-wi radijo ryšio sistema
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Produkto rūšis	Aukštimalis

## Paslaugos

KalibravimasSkaitmeninis aukščio matuoklis Maksimalios matavimo ribos 400 mm	024000 400
DAkKS kalibravimasSkaitmeninis aukščio matuoklis Maksimalios matavimo ribos 400 mm	024010 400

## Priedai

Universalus matavimo liestukų rinkinys Atskirų dalių skaičius 10	445406 10
Keičiamo liestuko laikiklis Tipas T6	445410 T6
Kištukinis maitinimo blokas	445432
Akumuliatorių baterijų pakuotė 4,8 V	445430
Keičiamo liestuko laikiklis Tipas T1	445410 T1
Keičiamo liestuko laikiklis Tipas T6/100	445410 T6/100

Keičiamo liestuko laikiklis Tipas T8	445410 T8
Prijungimo kabelis Simplex su duomenų mygtuku Tipas USB2	498940 USB2
Prijungimo kabelis Simplex su duomenų mygtuku Tipas D2	498940 D2
Keičiamas liestukas su rutuliuku Tipas K6/51	445420 K6/51