



Užspaudimo replės kabelių antgaliams, Laido skerspjūviui: 16mm²



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 729466 16 |
| GTIN | 4049002150753 |
| Produktų klasė | 73T |

Aprašymas

Modelis:

Plieninis korpusas su svirtine pavara. Tiksli numatytoji spaudimo jėga dėl integruoto priverstinio blokavimo įtaiso.

Tikslus **lygiagretusis presavimas** su sinchroninėmis presavimo lūpomis. DIN atitinkantis **šešiabriaunis užspaudimas** = taupo vietą. Užspaudimo forma pagal DIN 46228.

Chromuotos replės juodintomis žiaunomis.

Galima užspausti dvi įvoves iki 2×10 mm².

Techninis aprašymas

| | |
|--------------------|---------------------------|
| visas ilgis | 180 mm |
| laido skerspjūviui | 0,08 - 16 mm ² |
| Paviršius | chromuotas |
| Produkto rūšis | Užspaudimo replės |