



Universalus elektriko įrankis NexStrip®, Tipas: 1



Užsakymo data

Užsakymo numeris	729501 1
GTIN	4003773088165
Produktų klasė	73F

Aprašymas

Modelis:

Itin stabilus, lengvas replių korpusas iš stiklo pluoštu sustiprinto plastiko su ergonomiška dviejų komponentų rankena. Lanksčių ir vientisų kabelių nuėmimas nuo 0,03 iki 10 mm² (AWG 32 – 8). Optimalus pritaikymas prie specialių medžiagų ar temperatūros sąlygų tiksliai reguliuojant. Greitas, tikslus atskirų įvorių kvadratinis presavimas pagal DIN 46228 1 + 4 dalis, nuo 0,25 - 4 mm². Savaimė reguliuojasi – galima greitai pakeisti skirtingus dydžius. Su ilgio ribotuvu ir vienos pjovikliu.

Privalumai:

Kabelio **pjovimui** ir **izoliacijos nuėmimui** bei kabelio antgalių **užspaudimui tuo pačiu įrankiu**, nereikia gaišti laiko keičiant įrankius.

Paskirtis:

Elektroniniams įrenginiams, pvz., PLV (programuojamiems loginiams valdikliams) prijungti, namuose ar mobiliuosiuose namuose.

Atsarginė dalis:

Atsarginį peilį galima įsigyti Nr. 728714 dyd. 10, o ilgio Nr. 728715 dyd. 10.

Techninis aprašymas

laido skerspjūvis (užspaudimas)	0,25 - 4 mm ²
skerspjūviui (pjovimas ir izoliavimas)	0,03 - 10 mm ²
visas ilgis	190 mm

Produkto rūšis

Užspaudimo replės

PriedaiPeiliai izoliacijos nuėmimo replėms Kai laido skerspjūvis 10 mm²

728714 10

Ilgio ribotuvas izoliacijos nuėmimo replėms Kai laido skerspjūvis 10 mm²

728715 10