

Garant**Valymo propeleris, Sparno Ø: 160****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	358950 160
GTIN	4062406792435
Produktų klasė	31E

Aprašymas**Modelis:**

- **Tvirta konstrukcija.**
- **Sparnų atidarymas ir uždarymas suklio suklio greičiu.**
- **Pažymėti sparnų galai optimaliam matomumui.**
- **Galima tvirtinti bet kurioje įrankių laikiklių sistemoje su vidiniu aušinimu.**

Paleiskite įrengimą 2000 aps./min. ir lėtai didinkite sukčių skaičių iki 6000 aps./min. – 12000 aps./min.

Privalumai:

- **Efektyvus užspaudimo priemonių, ruošinių ir staklių stalų valymas.**
- **Pašalinkite drožles ir išpūskite vandens kišenes.**
- **Puikus papildymas automatizuotam darbo procesui.**

Priedai pasirinktinai:

Atsarginis valymo propeleris Nr. 358951 1K ir 4K.

Techninis aprašymas

Sūkių skaičiaus diapazonas	6000 - 12000 min ⁻¹
Koto Ø	20 mm

Produkto rūšis

Valymo propeleris

Priedai

Spyruoklių komplektas 4 vnt. 4

358953 4