



Pjūklelių rinkinys, Pavadinimas: T118EHM-E



Užsakymo data

Užsakymo numeris	588500 T118EHM-E
GTIN	4059952537863
Produktų klasė	54B

Aprašymas

Modelis:

Pjūkleliai **metalui**. Tvirtinamoji dalis su atrama. **Kietlydinio dantys** labai patvarūs pjaunant nerūdijantį plieną.

Tiekimo sudėtis:

3 vnt.

Techninis aprašymas

Pjūklelių skaičius	3
Pjovimo būdas	tiesus pjūvis, tikslus
Pjūklelių medžiaga	HM
Pavadinimas	T118EHM
Dantų žingsnis	1,4 mm
optimaliai parinkta medžiagai	INOX
Paskirtis	_T118EHM
Plokštelės ilgis	83 mm
Lakšto storis (ištisinio lakšto)	2-5 mm
Produkto rūšis	Siaurapjūklio pjūklelis