




## Siaurapjūklio pjūklelių rinkinys, Pavadinimas: 1157CHM-E



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	588700 1157CHM-E
GTIN	4059952534701
Produktų klasė	54B

### Aprašymas

#### Modelis:

Siaurapjūklis pjūkleliai **metalui. Kietlydinio dantys**, pjauna net ir esant didžiausioms apkrovoms ir lanksčiai atraminei plokštei.

Galingas, rupus pjovimas. Puikiai tinka gelbėjimo ir griovimo darbams.

#### Pastaba:

Kietlydinio pjovimo diskai: Sumažinkite eigos dažnį, pjaukite be švytavimo, naudokite aušinimo skystį.

### Techninis aprašymas

optimaliai parinkta medžiaga	INOX
Pjovimo būdas	tiesus pjūvis, greitas (rupus)
Pjūklelių medžiaga	HM
Lakšto storis (perforuoto lakšto)	4-12 mm
Pavadinimas	1157CHM
Plokštelės ilgis	225 mm
Dantų žingsnis	3 mm
Metalo profilis (atviras)	< 175 mm
Pjūklelių skaičius	1
Produkto rūšis	Siaurapjūklis pjūklelis

