



Siaurapjūklio pjūklelių rinkinys, Pavadinimas: 555CHC-E



Užsakymo data

Užsakymo numeris	588700 555CHC-E
GTIN	4059952534541
Produktų klasė	54B

Aprašymas

Modelis:

Siaurapjūklio pjūkleliai **metalui**. **Aukštas pjūklelis** leidžia pjauti tikslus kampus. Ilgesnis tarnavimo laikas atliekant tikslus, tiesius pjūvius storuose plieno profiliuose arba ketaus vamzdžiuose. Puikiai tinka griovimo darbams.

Pastaba:

Kietlydinio pjovimo diskai: Sumažinkite eigos dažnį, pjaukite be švytavimo, naudokite aušinimo skystį.

Techninis aprašymas

Pjovimo būdas	pjūvis labai tiksliu kampu
Pjovimo būdas	pjūvis labai tiksliu kampu
Metalo profilis (atviras)	< 50 mm
optimaliai parinkta medžiagai	Betonas
Pjūklelių medžiaga	HM
Dantų žingsnis	3 mm
Pjūklelių skaičius	1
Lakšto storis (perforuoto lakšto)	4-12 mm
Plokštelės ilgis	100 mm
Produkto rūšis	Siaurapjūklio pjūklelis

