

**Siaurapjūklio pjūklelių rinkinys, Pavadinimas: 1022EHM-E****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	588700 1022EHM-E
GTIN	4059952534534
Produktų klasė	54B

Aprašymas**Modelis:**

Siaurapjūklio pjūkleliai **metalui. Kietlydinio dantys** patvarūs pjaunant nerūdijantįjį plieną.

Tiekimo sudėtis:

1 vnt.

Pastaba:

Kietlydinio pjovimo diskai: sumažinkite eigos dažnį, pjaukite be švytavimo, naudokite aušinimo skystį.

Techninis aprašymas

Pjovimo būdas	tiesus pjūvis, tikslus
Pjūklelių medžiaga	HM
Pjūklelių skaičius	1
Plokštelės ilgis	200 mm
Dantų žingsnis	1,4 mm
optimaliai parinkta medžiagai	INOX
Pavadinimas	1022EHM
Paskirtis	_1022EHM
Lakšto storis (ištisinio lakšto)	2-4 mm
Metalo profilis (uždaras)	< 150 mm
Metalo profilis (atviras)	< 150 mm
Produkto rūšis	Siaurapjūklio pjūklelis

