

**Siaurapjūklio pjūklelių rinkinys, Pavadinimas: 522EHM-E****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	588700 522EHM-E
GTIN	4059952534497
Produktų klasė	54B

Aprašymas**Modelis:**

Siaurapjūklio pjūkleliai **metalui. Kietlydinio dantys** labai patvarūs pjaunant nerūdijantį plieną.

Tiekimo sudėtis:

1 vnt.

Pastaba:

Kietlydinio pjovimo diskai: Sumažinkite eigos dažnį, pjaukite be švytavimo, naudokite aušinimo skystį.

Techninis aprašymas

Lakšto storis (ištisinio lakšto)	2-4 mm
Pavadinimas	522EHM
Plokštelės ilgis	115 mm
Pjovimo būdas	tiesus pjūvis, tikslus
Pjūklelių skaičius	1
Dantų žingsnis	1,4 mm
Pjūklelių medžiaga	HM
Paskirtis	_522EHM
optimaliai parinkta medžiagai	INOX
Metalo profilis (uždaras)	< 50 mm
Produkto rūšis	Siaurapjūklio pjūklelis

