



Deimantinis pjovimo diskas, Disko Ø: 76mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	563422 76
GTIN	4059952539874
Produktų klasė	54B

Aprašymas

Modelis:

Ploni pjovimo idealiai tinka darbui ankštesiose vietose.
Sukepinta uždara deimantinė pjovimo briauna. Švarus pjūvis.

Paskirtis:

Akmens masės, plytelių ir marmuro pjovimui.

Apdirbama medžiaga:

Optimalu: porceliano keramikos dirbiniais, marmurui, plytelėms.

Tinka:

Akumuliatorinis mažas kampinis šlifuoכלis Nr. 077100.

Techninis aprašymas

maksimalus sūkių skaičius	20150 min ⁻¹
kai medžiagos storis	5,7 - 9,5 mm
Kiaurymės Ø	10 mm
Disko storis	1,4 mm
Disko Ø	76 mm

Atraminio disko plotis	1,1 mm
Šlifavimo priemonės	Deimantinė
Šlifavimo priemonių kodas	D
optimaliai parinkta medžiagai	Akmuo
Forma	tiesus
rekomenduojamas posvyrio kampas	90 laipsniai
pavaros mechanizmas	Tiesinis šlifuoklis
pavaros mechanizmas	Kampinis šlifuoklis
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Produkto rūšis	Pjovimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Akmuo	tinka		