



Kietlydinio pjovimo diskas, Disko Ø: 76mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	563423 76
GTIN	4059952567549
Produktų klasė	54B

Aprašymas

Modelis:

Ploni pjovimo idealiai tinka darbui ankštose vietose.
Plieninė lėkštelė su prie pjovimo briaunų prilituotomis HM granulėmis.

Paskirtis:

Medienos, plastiko, gipso kartono plokščių pjovimui.

Tinka:

Akumuliatorinis mažas kampinis šlifuoklis Nr. 077100.

Techninis aprašymas

kai medžiagos storis	3 - 5 mm
Disko storis	1,8 mm
maksimalus sūkių skaičius	20100 min ⁻¹
Disko Ø	76 mm
Kiaurymės Ø	10 mm
Atraminio disko plotis	0,9 mm

Forma	tiesus
rekomenduojamas posvyrio kampas	Spindulys laipsniai
optimaliai parinkta medžiagai	Gipso plokštės
optimaliai parinkta medžiagai	iš plastiko
optimaliai parinkta medžiagai	Mediena
pavaros mechanizmas	Kampinis šlifuoklis
pavaros mechanizmas	Tiesinis šlifuoklis
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Produkto rūšis	Pjovimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
Akmuo	ribotai tinka		
Uni	tinka		