

**Deimantinis pjovimo diskas STANDARD\*\* universalus, Disko Ø: 230mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

569721 230

GTIN

9003173101100

Produktų klasė

53T

**Aprašymas****Modelis:**

Deimantiniai pjovimo diskai sausam ir šlapiam pjovimui. Kiaurymės Ø 22,23 mm.

- **Greitas pjovimas aštriais deimantais**
- **Ypač patvarūs, rečiau keičiami diskai.**
- **Skersmuo išlieka tokio pat dydžio, todėl visada pjaunama iki galo.**
- **Mažiau dulkių, nes diskas beveik nesusidėvi.**

**Universalus apdirbimas** visų statybinių medžiagų, pvz.: betono, plytų, natūralaus akmens ir t.t. Danga užkepinta tiesiai ant disko, pagrindas pagerintas (jokio mušimo).

**Paskirtis:**

Pjauti visas standartines statybines medžiagas, pvz.: betoną (ir armuotą), plytas, natūralų akmenį, keramines plyteles, plieną ir t.t.

**Pastaba:**

- **Deimantinė danga pagaląsta gamykloje. Būtinai laikykitės nurodytos sukimosi krypties!**
- **Daugiau deimantinių diskų pagal užklausimą.**

**Techninis aprašymas**

maksimalus sūkių skaičius

6600 min<sup>-1</sup>

Kiaurymės Ø	22,23 mm
Abrazyvaus sluoksnio aukštis	9 mm
DiskoØ	230 mm
Abrazyvaus sluoksnio plotis	2,6 mm
Šlifavimo priemonės	Deimantinė
Šlifavimo priemonių kodas	D
optimaliai parinkta medžiagai	Akmuo
Forma	41
Forma	tiesus
pavaros mechanizmas	Kampinis šlifuoklis
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Produkto rūšis	Pjovimo diskas