

## Kabelių būgnų vyniotuvai, Tipas: 500/M



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	992900 500/M
GTIN	2050002064430
Produktų klasė	97L

### Aprašymas

**Modelis:**

Kompaktiškas vyniotuvas su rampa kabelių būgnams, pagamintiems iš medžio, plieno arba plastiko. Lengvas ir sklandus kabelio būgno išvyniojimas. Aukštos kokybės, reguliuojami ratukais su guoliais. Tik vidaus naudojimui. Su 4 fiksuotais ratukais.

**Spalva:**

Pelės pilkumo RAL 7005

**Pastaba:**

Būgno svoriai taikomi tik nepertraukiamoms išvyniojimo operacijoms, kai būgnai nepažeisti.

### Techninis aprašymas

Aukštis	80 mm
Svoris	10 kg
maksimalus būgno svoris	140 kg
Plotis	550 mm
maksimalus būgno plotis	520 mm
Gylis	530 mm
Būgno Ø	150 - 700 mm
Gamintojo pavadinimas	TROMBOI 500 M

Produkto rūšis

Būgnio vyniotuvas