

Garant**Griovelių freza HSS-Co8, be dangos, Ø e8 DC: 12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	191000 12
GTIN	4045197099068
Produktų klasė	11W

Aprašymas**Modelis:**

Pjovimo briaunos geometrija vertikaliajam įsigilinimui.

Paskirtis:

Skirta pleištaviečių ir griovelių frezavimui.

Techninis aprašymas

Pastūma f_z grioveliams frezuoti pliene $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,035 mm
Pjovimo briaunos Ø D_c	12 mm
Aktyvių pjovimo briaunų skaičius Z (iš visų pusių)	2
Koto Ø D_s	12 mm
Pjovimo briaunos ilgis L_c	16 mm
Bendras ilgis L	73 mm
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS Co 8
Norma	DIN 327 D
Tipas	N
Tolerancija Nominalusis Ø	e8
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	30 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai

Kotas	DIN 1835 B su h6
Vidinis aušinimas	ne
Koto tolerancija	h6
Kampų nuožulos kampas	90 laipsniai
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Griovelių freza

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	83 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	37 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	28 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	23 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	23 m/min	P
Ketus (G)	ribotai tinka	23 m/min	K
CuZn	ribotai tinka	55 m/min	N
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		