

**Garant****Įpjovimo plokštelė neutral., HB9035, Įpjovos plotis w: 2,2mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	275000 2,2
GTIN	4062406799007
Produktų klasė	21H

**Aprašymas****Modelis:**

Su nušlifuoti kumštelių dantukais.

**Paskirtis:**

Mažo skersmens įpjovoms kartu su plokštelių laikikliais Nr. 274010 – 274026.

**Tinka:**

Plokštelių laikiklis Nr. 274010 – 274026. Ištekimo peiliai Nr. 274170 – 274171.

**Techninis aprašymas**

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūs apdirbimas
Danga	TiCN
Ašmenys	HM
Kampo spindulys	0,2 mm
Pastūma f plienui < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,05 mm/aps,
Įpjovos plotis w	2,2 mm
Įpjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kietlydinys	HB9035

Keitimų / pjovimo braunų skaičius	1
Keičiamųjų plokštelių profilis	neutral.
Produkto rūšis	Griovelio įpjovimas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	140 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	120 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	100 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	80 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	50 m/min	P
Ketus (G)	ribotai tinka	80 m/min	K
nepertraukiamas	tinka		
nereguliarus	tinka		
pertraukiamas	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		