

Garant**Įpjovimo plokštelė neutral., HB9035, įpjovos plotis w: 1,5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	275000 1,5
GTIN	4062406798994
Produktų klasė	21H

Aprašymas**Modelis:**

Su nušlifuoti kumštelių dantukais.

Paskirtis:

Mažo skersmens įpjovoms kartu su plokštelių laikikliais Nr. 274010 – 274026.

Tinka:

Plokštelių laikiklis Nr. 274010 – 274026. Ištekimo peiliai Nr. 274170 – 274171.

Techninis aprašymas

Kampo spindulys	0,15 mm
Ašmenys	HM
Pastūma f plienui < 900 N/mm ²	0,03 mm/aps,
Įpjovos plotis w	1,5 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūs apdirbimas
Danga	TiCN
Įpjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kietlydinys	HB9035

Keitimų / pjovimo braunų skaičius	1
Keičiamųjų plokštelių profilis	neutral.
Produkto rūšis	Griovelio įpjovimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	140 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	120 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	100 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	80 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	50 m/min	P
Ketus (G)	ribotai tinka	80 m/min	K
nepertraukiamas	tinka		
nereguliarus	tinka		
pertraukiamas	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		