


Garant**Įpjovimo plokštelė neutral., HB9140, Įpjovos plotis w: 2,2mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	275003 2,2
GTIN	4062406805920
Produktų klasė	21H

Aprašymas**Modelis:**

Su nušlifuoti kumštelių dantukais.

Paskirtis:

Mažo skersmens įpjovoms kartu su plokštelių laikikliais Nr. 274010 – 274026.

Tinka:

Plokštelių laikiklis Nr. 274010 – 274026. Ištekimo peiliai Nr. 274170 – 274171.

Techninis aprašymas

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiaus glotnis apdirbimas
Pastūma f plienui < 900 N/mm ²	0,05 mm/aps,
Ašmenys	HM
Danga	TiAlN ²
Kampo spindulys	0,2 mm
Įpjovos plotis w	2,2 mm
Įpjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kietlydinys	HB9140

Keitimų / pjovimo braunų skaičius	1
Keičiamųjų plokštelių profilis	neutral.
Produkto rūšis	Griovelio įpjovimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	ribotai tinka	130 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	ribotai tinka	110 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	90 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	ribotai tinka	70 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka	40 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	ribotai tinka	100 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	ribotai tinka	80 m/min	M
nepertraukiamas	tinka		
nereguliarus	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		