

Transportavimui skirti konteineriai, uždedami vienas ant kito su stacionariomis sienelėmis, Naudingasis gylis × plotis: 800X500mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	963560 800X500
GTIN	4251572701406
Produktų klasė	96I

Aprašymas

Modelis:

Tvirti transportavimo ir krovimo konteineriai iš lakštinio plieno su W formos statramsčiu ir nukirstomis briaunomis. Su stabilium, į vamzdelį panašiu dangteliu viršuje, stabiliais apvaliais karoliukais sienoje ir grindų plote bei etiketės su laukeliu krovinio lipdukams (nuo rankenėlių galima lengviau nuimti krovinio lipdukus). Tvirti kampai kraunant su kranu. Dideli konteineriai gali būti keliami naudojant sertifikuotus kranų skersinius vertikaliuose traukimo grandinėse su kabliais. Apačios aukštis 100 mm.

Stacionarios sienelės.

Spalva:

Pelės pilkumo RAL 7005.

Pastaba:

Taip pat galimos ryškiai raudonos RAL 3000, žalios RAL 6011 ir mėlynos RAL 5010 spalvos. Kreipkitės į mus.

Techninis aprašymas

maksimalus rietuvės aukštis	500 mm
Fiksuojantys kampai su ąsomis pakelti kranu	taip
Užpildymo aukštis	400 mm
Plotis	560 mm

Užkabinimo keltuvu plotis	360 mm
Keliamoji galia sudėjus vieną ant kito	5000 kg
Aukštis	570 mm
Svoris	27 kg
Spalva	pelės pilkumo RAL 7005
Aukštis pastumti po apačia	100 mm
su šakių užkabinimo kišenėmis	ne
Užkabinimo keltuvu gylis	660 mm
galima dėti vieną ant kito įvairaus dydžio konteinerius	ne
Sienele	tvirta sienele
Rietuvės kraštas iš 3 pusių	ne
Gylis	860 mm
galima kelti kranu	taip
Medžiaga	Lakštinis plienas
sudedamos viena ant kitos	taip
Leistinoji apkrova	1000 kg
Naudingas plotis	500 mm
Naudingasis gylis	800 mm
Produkto rūšis	Transportavimo ir vienas ant kito sudedami dideli konteineriai