

Transportavimui skirti konteineriai, uždedami vienas ant kito Su atidaroma sienele, Naudingasis gylis × plotis: 800X500mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	963561 800X500
GTIN	4251572701604
Produktų klasė	96I

Aprašymas

Modelis:

Tvirti transportavimo ir krovimo konteineriai iš lakštinio plieno su W formos statramsčiu ir nukirstomis briaunomis. Su stabilium, į vamzdelį panašiu dangteliu viršuje, stabiliais apvaliais karoliukais sienoje ir grindų plote bei etiketės su laukeliu krovinio lipdukams (nuo rankenėlių galima lengviau nuimti krovinio lipdukus). Tvirti kampai kraunant su kranu. Dideli konteineriai gali būti keliami naudojant sertifikuotus kranų skersinius vertikaliuose traukimo grandinėse su kabliais. Apačios aukštis 100 mm.

Su atidaroma sienele.

Spalva:

Pelės pilkumo RAL 7005.

Pastaba:

Taip pat galimos ryškiai raudonos RAL 3000, žalios RAL 6011 ir mėlynos RAL 5010 spalvos. Kreipkitės į mus.

Techninis aprašymas

galima dėti vieną ant kito įvairaus dydžio konteinerius	ne
Svoris	27 kg
Leistinoji apkrova	1000 kg
Medžiaga	Lakštinis plienas

Spalva	pelės pilkumo RAL 7005
Užkabinimo keltuvu gylis	660 mm
Aukštis	570 mm
galima kelti kranu	taip
Fiksuojantys kampai su ąsomis pakelti kranu	taip
Užpildymo aukštis	400 mm
maksimalus rietuvės aukštis	500 mm
su šakių užkabinimo kišenėmis	ne
Gylis	860 mm
Užkabinimo keltuvu plotis	360 mm
Plotis	560 mm
Keliamoji galia sudėjus vieną ant kito	5000 kg
sudedamos viena ant kitos	taip
Rietuvės kraštas iš 3 pusių	ne
Aukštis pastumti po apačia	100 mm
Sienelė	Su atidaroma sienele
Naudingas plotis	500 mm
Naudingasis gylis	800 mm
Produkto rūšis	Transportavimo ir vienas ant kito sudedami dideli konteineriai