

Transportavimui skirti konteineriai, uždedami vienas ant kito Su atidaroma sienele, Naudingasis gylis × plotis: 1200X800mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	963561 1200X800
GTIN	4251572702908
Produktų klasė	96I

Aprašymas

Modelis:

Tvirti transportavimo ir krovimo konteineriai iš lakštinio plieno su W formos statramsčiu ir nukirstomis briaunomis. Su stabilium, į vamzdelį panašiu dangteliu viršuje, stabiliais apvaliais karoliukais sienoje ir grindų plote bei etiketės su laukeliu krovinio lipdukams (nuo rankenėlių galima lengviau nuimti krovinio lipdukus). Tvirti kampai kraunant su kranu. Dideli konteineriai gali būti keliami naudojant sertifikuotus kranų skersinius vertikaliuose traukimo grandinėse su kabliais. Apačios aukštis 100 mm.

Su atidaroma sienele.

Spalva:

Pelės pilkumo RAL 7005.

Pastaba:

Taip pat galimos ryškiai raudonos RAL 3000, žalios RAL 6011 ir mėlynos RAL 5010 spalvos. Kreipkitės į mus.

Techninis aprašymas

Svoris	53 kg
Gylis	1260 mm
Užpildymo aukštis	500 mm
galima kelti kranu	taip

	Su atidaroma sienele
Sienelė	
Aukštis pastumti po apačia	100 mm
Rietuvės kraštas iš 3 pusių	ne
maksimalus rietuvės aukštis	600 mm
galima dėti vieną ant kito įvairaus dydžio konteinerius	ne
Fiksuojantys kampai su ąšomis pakelti kranu	taip
Užkabinimo keltuvu gylis	1060 mm
Plotis	860 mm
Leistinoji apkrova	2000 kg
Aukštis	670 mm
su šakių užkabinimo kišenėmis	ne
Keliamoji galia sudėjus vieną ant kito	10000 kg
Spalva	pelės pilkumo RAL 7005
sudedamos viena ant kitos	taip
Užkabinimo keltuvu plotis	660 mm
Medžiaga	Lakštinis plienas
Naudingas plotis	800 mm
Naudingasis gylis	1200 mm
Produkto rūšis	Transportavimo ir vienas ant kito sudedami dideli konteineriai