

# mato

## Elektrinis-hidraulinis tepimo prietaisas, Tipas: 25



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 084005 25     |
| GTIN             | 4016553423414 |
| Produktų klasė   | 08H           |

### Aprašymas

#### Modelis:

Mobiliame MATO eHybrid-Greaser 230 V yra specialiai sukurtas aukšto slėgio stūmoklinis siurblys, kurio tiekimo slėgis siekia iki 400 bar, hidrauliškai varomas elektriniu krumpliaračio siurbliu, tepamu alyva. Įjungus 230 V hidraulinį krumpliaračių siurblį, hidraulinė alyva pumpuojama į aukšto slėgio stūmoklinį siurblį, kad alyvos tiekimas prasidėtų spustelėjus aukšto slėgio tepalo pistoleto gaiduką. Atleidus gaiduką, baigiamas alyvos tiekimas arba tepimo procesas.

#### Požymis:

- **Hidraulinis aukšto slėgio stūmoklinis siurblys**
- **Elektrinis krumpliaratinis siurblys su slėgio sumažinimu, hidraulinės alyvos bakas su alyvos lygio matuokliu ir įpylimo dangteliu (su ventiliacija)**
- **Milteliniu būdu padengtas apsauginis gaubtas nuo dulkių**
- **Specialus alyvos stūmoklis optimaliam talpos ištuštinimui**
- **3,5 m aukšto slėgio guminė šarvuota žarna DN6 su plieno sutvirtinimais, slėgis 1650 bar (su 6,5 m ir 10 m aukšto slėgio guminėmis sutvirtintomis žarnomis tiekama pagal paklausimą)**
- **5 m prijungimo kabelis su apsauginiu kištuku**
- **Aukšto slėgio tepalo pistoletas su Z jungtimi ir antgalio vamzdeliu**
- **Tvirtas, milteliniu būdu dengtas vežimėlis su reguliuojamo aukščio siurblinės laikiklio, tvirtais guminiais ratukais su ritininiais guoliais ir pasukamaisiais ratukais su fiksatoriais.**

#### Tiekimo sudėtis:

Pristatomas hidraulinis agregatas jau yra surinktas ir paruoštas darbui bei užpildytas hidrauline alyva.

tinka statinėms, kurių talpa: 25 kg

Vidinis talpos Ø: 300 - 335 mm

maksimalus kiekis: 320 g/min

maksimalus sutepimo slėgis: 400 bar

Variklio galia: 750 kW

Įtampa: 230 V

## Techninis aprašymas

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Dažnis                       | 50 Hz              |
| maksimalus sutepimo slėgis   | 400 bar            |
| Žarnos trūkimo slėgis        | 1650 bar           |
| Vidinis talpos Ø             | 300 - 335 mm       |
| Įtampa                       | 230 V              |
| tinka statinėms, kurių talpa | 25 kg              |
| Laido ilgis                  | 5 m                |
| Maitinimas                   | Maitinimo šaltinis |
| maksimalus kiekis            | 320 g/min          |
| Nominali galia               | 750 W              |
| Variklio galia               | 750 kW             |
| Produkto rūšis               | Tepimo prietaisas  |