



Ausų kištukų rinkinys, 125 porų E-A-R™ Flexible Fit HA su virvele, Pora: 125



Užsakymo data

| | |
|------------------|--------------|
| Užsakymo numeris | 097618 125 |
| GTIN | 051131279421 |
| Produktų klasė | 04M |

Aprašymas

Modelis:

E-A-R™ Flexible Fit HA ausų kištukai pagaminti iš patentuoto putplasčio, todėl juos galima **plauti ir pakartotinai naudoti iki dviejų savaičių. Nereikia atskiros rankenos:** kadangi putplasčio antgalio nereikia formuoti, ausų kištukai išlieka švarūs net paimant nešvariomis rankomis ar pirštinėmis. Medžiaga ir konstrukcija taip pat leidžia **greitai įvesti į ausies kanalą net ir viena ranka.** Ypač tinka darbui, kurį atliekant susipurvina rankos, ir situacijose, kai turite tik vieną ranką ausų kištukams įdėti.

Tiekimo sudėtis:

E-A-R™ lankstūs Fit HA ausų kištukai su virvele, 125 poros, supakuoti atskirai.

Pastaba:

SNR vertė (garso slopinimo) gaunama taip:

Bandymo rezultato įvedimas viena ranka: 30 dB

Bandymo rezultatas įdėjimas abiem rankomis: 35 dB

kištukų medžiaga: TPE

Techninis aprašymas

| | |
|-----------------------------|--|
| Turinys | 125 pora |
| Gamintojo pavadinimas | 3M™ E-A-R™ lankstūs ausų kištukai HA 328-1001 su virvele |
| SNR vertė (slopinimo vertė) | 30 dB(A) |
| kištukų medžiaga | TPE |

Produkto rūšis

Daugkartiniai ausų kištukai