

duMONT

Šešiabriaunis smūginis pratrauktuvas HSS Kiaurymė H8, Tipas: 6



Užsakymo data

Užsakymo numeris	290431 6
GTIN	
Produktų klasė	29J

Aprašymas

Paskirtis:

Vienu praėjimu suformuojamas vidinis šešiabriaunis.

Techninis aprašymas

Išėjimo kiaurymė H8	6 mm
Pratrauktuvo ilgis	152 mm
reikalinga jėga, kai plieno St50, ir maksimalus traukimo ilgis	460 kg
Traukimo ilgis pliene	7 - 19 mm
Ašmenys	HSS
Produkto rūšis	Pratrauktuvai

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka		
Aliuminis	tinka		
Al >10 % Si	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm ²	tinka		
Plienas <750 N/mm ²	tinka		

Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka
INOX <900 N/mm ²	ribotai tinka
Ketus (G)	tinka
CuZn	tinka
Grafitas, GFK / CFK	ribotai tinka
Alyva	tinka