

duMONT**Keturbriaunis smūginis pratrauktuvas HSS Kiaurymė H8, Tipas: 6****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	290426 6
GTIN	
Produktų klasė	29J

Aprašymas**Paskirtis:**

Vienu praėjimu suformuojamas vidinis keturbriaunis.

Techninis aprašymas

Traukimo ilgis pliene	6 - 19 mm
reikalinga jėga, kai plieno St50, ir maksimalus traukimo ilgis	660 kg
Išėjimo kiaurymė H8	6,4 mm
Pratrauktuvo ilgis	170 mm
Ašmenys	HSS
Produkto rūšis	Pratrauktuvai

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka		
Aliuminis	tinka		
Al >10 % Si	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm ²	tinka		
Plienas <750 N/mm ²	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka		
INOX <900 N/mm ²	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Grafitas, GFK / CFK	ribotai tinka		
Alyva	tinka		