

duMONT**Keturbriaunis smūginis pratrauktuvas HSS Kiaurymė H8, Tipas: 10****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	290426 10
GTIN	
Produktų klasė	29J

Aprašymas**Paskirtis:**

Vienu praėjimu suformuojamas vidinis keturbriaunis.

Techninis aprašymas

Pratrauktuvo ilgis	257 mm
Išėjimo kiaurymė H8	10,4 mm
reikalinga jėga, kai plieno St50, ir maksimalus traukimo ilgis	2000 kg
Traukimo ilgis pliene	10 - 32 mm
Ašmenys	HSS
Produkto rūšis	Pratrauktuvai

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka		
Aliuminis	tinka		
Al >10 % Si	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm ²	tinka		
Plienas <750 N/mm ²	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka		
INOX <900 N/mm ²	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Grafitas, GFK / CFK	ribotai tinka		
Alyva	tinka		