

## duMONT

### Šešiabriaunis smūginis pratrauktuvas HSS Kiaurymė H8, Tipas: 10



#### Užsakymo data

Užsakymo numeris	290431 10
GTIN	
Produktų klasė	29J

#### Aprašymas

##### Paskirtis:

Vienu praėjimu suformuojamas vidinis šešiabriaunis.

#### Techninis aprašymas

reikalinga jėga, kai plieno St50, ir maksimalus traukimo ilgis	1260 kg
Išėjimo kiaurymė H8	10 mm
Pratrauktuvo ilgis	244 mm
Traukimo ilgis pliene	13 - 35 mm
Ašmenys	HSS
Produkto rūšis	Pratrauktuvai

#### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka		
Aliuminis	tinka		
Al >10 % Si	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka		

Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka
Ketus (G)	tinka
CuZn	tinka
Grafitas, GFK / CFK	ribotai tinka
Alyva	tinka