

Garant**Eco bazinis laikiklis su nuimama fiksavimo juosta, Koto aukštis h: 25mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	274095 25
GTIN	4062406805906
Produktų klasė	21W

Aprašymas**Paskirtis:**

GARANT Eco įpjovimo peiliams įstatyti. Taip pat galima naudoti įrankių laikikliuose su uždengtais užspaudimo elementais.

Atsarginė dalis:

Sriegio kaištis Nr. 279832 2.

Pastaba:

Aušinimo skysčio perdavimas galimas tik naudojant GARANT Master Eco sistemos laikiklius Nr. 319006 – 319136. Pasirenkama jungtis per žarnos jungtį su prisjungimo rinkiniu Nr. 279833 1.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L_{viso}	82 mm
Vidinis aušinimas	taip
peilio aukščiui h_5	26 mm
Tvirtinimo juostelė	279928 5
Fiksavimo varžtas	279815 22
Produkto rūšis	Bazinis laikiklis

