

**Garant****Eco bazinis laikiklis su nuimama fiksavimo juosta, Koto aukštis h: 25mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	274097 25
GTIN	4062406840129
Produktų klasė	21W

**Aprašymas****Paskirtis:**

GARANT Eco įpjovimo peiliams įstatyti. Taip pat galima naudoti įrankių laikikliuose su uždengtais užspaudimo elementais.

**Atsarginė dalis:**

Sriegio kaištis Nr. 279832 2.

**Pastaba:**

Aušinimo skysčio perdavimas galimas tik naudojant GARANT Master Eco sistemos laikiklius Nr. 319006 – 319136. Pasirenkama jungtis per žarnos jungtį su prisjungimo rinkiniu Nr. 279833 1.

**Techninis aprašymas**

Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$	94 mm
Vidinis aušinimas	taip
peilio aukščiui $h_5$	32 mm
Tvirtinimo juostelė	279928 6
Fiksavimo varžtas	279815 22
Produkto rūšis	Bazinis laikiklis

