

**Lenktas laikiklis vienu grioveliu galiniams grioveliams, dešininiai, Ø Dmin: 65/100mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	278051 65/100
GTIN	4062406840167
Produktų klasė	22B

Aprašymas**Modelis:**

Visi dydžiai tik su vienu lizdu dviems griovelių pločiams (3 mm ir 4 mm).

Įpjovimo plokštelėms Nr. 278029 - 278036.

Pastaba:

D_1 = minimalus Ø skirtas 1-am grioveliui / D_2 = maksimalus Ø skirtas 1-am grioveliui.

D_2 = 999 dydžio žymėjimas teoriškai atitinka begalybę.

Techninis aprašymas

Koto plotis p	16×16 mm
maksimalus pjūvio gylis $t_{maks.}$	14 mm
Varžtas	279816 3
Paskirtis	dešininiai
Vidinis aušinimas	ne
Įpjovos plotis w	3; 4 mm
Produkto rūšis	Ašmenų laikiklis

