

**HOLEX****Lenktas laikiklis vienu grioveliu galiniams grioveliams, kairiniai, Ø Dmin:  
35/50mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 278052 35/50  |
| GTIN             | 4062406840174 |
| Produktų klasė   | 22B           |

**Aprašymas****Modelis:**

Visi dydžiai tik su vienu lizdu dviems griovelių pločiams (3 mm ir 4 mm).

Įpjovimo plokštelėms Nr. 278029 - 278036.

**Pastaba:**

$D_1$  = minimalus Ø skirtas 1-am grioveliui /  $D_2$  = maksimalus Ø skirtas 1-am grioveliui.

$D_2$  = 999 dydžio žymėjimas teoriškai atitinka begalybę.

**Techninis aprašymas**

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Koto plotis p                       | 16×16 mm         |
| maksimalus pjūvio gylis $t_{maks.}$ | 14 mm            |
| Varžtas                             | 279816 3         |
| Paskirtis                           | kairiniai        |
| Vidinis aušinimas                   | ne               |
| Įpjovos plotis w                    | 3; 4 mm          |
| Produkto rūšis                      | Ašmenų laikiklis |

