

HOLEX**Lenktas laikiklis vienu grioveliu galiniams grioveliams, dešininiai, Ø Dmin:
50/75mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	278053 50/75
GTIN	4062406840211
Produktų klasė	22B

Aprašymas**Modelis:**

Visi dydžiai tik su vienu lizdu dviems griovelių pločiams (3 mm ir 4 mm).

Įpjovimo plokštelėms Nr. 278029 - 278036.

Pastaba:

D_1 = minimalus Ø skirtas 1-am grioveliui / D_2 = maksimalus Ø skirtas 1-am grioveliui.

D_2 = 999 dydžio žymėjimas teoriškai atitinka begalybę.

Techninis aprašymas

maksimalus pjūvio gylis $t_{maks.}$	14 mm
Koto plotis p	20×20 mm
Varžtas	279816 4
Paskirtis	dešininiai
Vidinis aušinimas	ne
Įpjovos plotis w	3; 4 mm
Produkto rūšis	Ašmenų laikiklis

