

**HOLEX****Lenktas laikiklis vienu grioveliu galiniams grioveliams, kairiniai, Ø Dmin:  
340/999mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	278056 340/999
GTIN	4062406840518
Produktų klasė	22B

**Aprašymas****Modelis:**

Visi dydžiai tik su vienu lizdu dviems griovelių pločiams (3 mm ir 4 mm).

Įpjovimo plokštelėms Nr. 278029 - 278036.

**Pastaba:**

$D_1$  = minimalus Ø skirtas 1-am grioveliui /  $D_2$  = maksimalus Ø skirtas 1-am grioveliui.

$D_2$  = 999 dydžio žymėjimas teoriškai atitinka begalybę.

**Techninis aprašymas**

Koto plotis p	25×25 mm
maksimalus pjūvio gylis $t_{maks.}$	14 mm
Varžtas	279816 4
Paskirtis	kairiniai
Vidinis aušinimas	ne
Įpjovos plotis w	3; 4 mm
Produkto rūšis	Ašmenų laikiklis

