



Kampinis šlifuoklis plokščia galvute akumuliatorinis, Tipas: 4933478438



Užsakymo data

Užsakymo numeris	077139 4933478438
GTIN	4058546346294
Produktų klasė	03L

Aprašymas

Modelis:

Galingas M18 FUEL™ kampinis šlifuoklis **plokščia galvute**, skirtas darbui ankštose vietose.

- **Dėl plokščios galvutės leidžia dirbti iki 42° kampu.**
- **Integruota FIXTEC greitojo keitimo sistema diskams be įrankių keisti.**
- **RAPIDSTOP™ diskiniam stabdymui greičiau nei per 2 sekundes.**
- **Apsauga nuo pakartotinio paleidimo ir atatrakos sustabdymas užtikrina maksimalią vartotojo apsaugą.**

Tiekimo sudėtis:

Be akumuliatorių ir įkroviklio. Su įkrovikliu antivibracine rankena, apsauginiu gaubtu, apsauginėmis grotelėmis nuo dulkių, užspaudimo priemonių rinkiniu ir HD dėže.

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumulatorius ir įkroviklius rasite nuo Nr. 073809 ir Nr. 073840.

Techninis aprašymas

Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
minkštas paleidimas	taip
Akumuliatorių kiekis	0
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Svoris	2,6 kg
maksimalus disko Ø	125 mm

Apsauga nuo perkrovos	taip
Gamintojo pavadinimas	M18FSAGF125XB-OX
maksimalus sūkių skaičius	8500 min ⁻¹
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa	Milwaukee tipas B 18 V
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa	Milwaukee tipas HB 18 V
pakartotinio paleidimo fiksatorius	taip
Akumuliatoriaus įtampa	18 V
Kickbackstop	taip
Saugos jungiklis	ne
Pakuotė	Lagaminas (HD=Heavy Duty)
maksimali vibracija pagal EN	4,86 m/s ²
Produkto rūšis	Kampinis šlifuoklis