



Akumuliatorinės skardos žirklys, Tipas: M18BMS20-0



Užsakymo data

Užsakymo numeris	078104 M18BMS20-0
GTIN	4002395006748
Produktų klasė	03L

Aprašymas

Modelis:

Kompaktiškos akumuliatorinės skardos pjovimo žirklys švarems, neiškraipytiems pjūviams apdirbant plieną iki 2,0 mm.

- **360° besisukanti pjovimo galvutė su 12 fiksavimo taškų – puikiai tinka darbams sunkiai pasiekiamoms vietoms.**
- **Sūkių skaičiaus elektronika.**
- **Linijinis dizainas, užtikrinantis geriausią įmanomą valdymą.**

Tiekimo sudėtis:

Be akumuliatoriaus ir įkroviklio, kartoninėje dėžėje.

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073808 – Nr. 073840.

Techninis aprašymas

Akumuliatoriaus įtampa	18 V
Mažiausios kreivės spindulys	180 mm
Akumuliatorių kiekis	0
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
maksimali vibracija pagal EN	1,5 m/s ²
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai

Svoris	2,3 kg
Pjūvio plotis	5 mm
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Milwaukee tipas HB 18 V
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Milwaukee tipas B 18 V
maksimalus aliuminio pjovimo našumas	3,2 mm
maksimalus pjovimo našumas apdirbant plieną	2 mm
Produkto rūšis	Skardos žirklys