



Kampinis šlifuoKLIS akumulatorinis, Tipas: 4933478437



Užsakymo data

Užsakymo numeris	077143 4933478437
GTIN	4058546346287
Produktų klasė	03L

Aprašymas

Modelis:

Kompaktiškas M18 FUEL™ akumulatorinis kampinis šlifuoKLIS su **sūkių skaičiaus reguliavimu**.

- **5 greičio lygiai geriausiems rezultatams apdorojant nerūdijantįjį plieną ir aliuminį, taip pat šalinant rūdis ir dažus.**
- **RAPIDSTOP™ greitam diskiniam stabdymui greičiau nei per 2 sekundes ir maksimaliai asmens apsaugai.**
- **Nefiksuojamas apsauginis jungiklis, užtikrinantis maksimalią vartotojo apsaugą.**

Versija su **avariniu stabdikliu**, kad būtų užtikrintas aukštas vartotojo saugumas.

Tiekimo sudėtis:

Be akumuliatorių ir įkroviklio. Su įkrovikliu antivibracine rankena, apsauginiu gaubtu, apsauginėmis grotelėmis nuo dulkių, užspaudimo priemonių rinkiniu ir HD dėže.

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumulatorius ir įkroviklius rasite nuo Nr. 073809 ir Nr. 073840.

Techninis aprašymas

Saugos jungiklis	taip
Pakuotė	Lagaminas (HD=Heavy Duty)
maksimalus sūkių skaičius	3500 - 8500 min ⁻¹
Svoris	2,7 kg
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai

Akumuliatorių kiekis	0
minkštas paleidimas	taip
Gamintojo pavadinimas	M18FSAGF125XPDB-OX
maksimalus pjovimo gylis	33 mm
Kickbackstop	taip
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
maksimali vibracija pagal EN	5,01 m/s ²
Akumuliatoriaus įtampa	18 V
Apsauga nuo perkrovos	taip
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa	Milwaukee tipas B 18 V
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa	Milwaukee tipas HB 18 V
maksimalus disko Ø	125 mm
pakartotinio paleidimo fiksatorius	taip
Produkto rūšis	Kampinis šlifuoklis