



Kampinis šlifuko akumuliatorinis, Tipas: 4933478436



Užsakymo data

Užsakymo numeris	077143 4933478436
GTIN	4058546346270
Produktų klasė	03L

Aprašymas

Modelis:

Kompaktiškas M18 FUEL™ akumuliatorinis kampinis šlifuko su **sūkių skaičiaus reguliavimu**.

- **5 greičio lygiai geriausiems rezultatams apdorojant nerūdijantįjį plieną ir aliuminį, taip pat šalinant rūdis ir dažus.**
- **RAPIDSTOP™ greitam diskiniam stabdymui greičiau nei per 2 sekundes ir maksimaliai asmens apsaugai.**
- **Greitai fiksuojama pasirinkta apsauginio gaubto padėtis.**

Tiekimo sudėtis:

Be akumuliatorių ir įkroviklio. Su įkrovikliu antivibracine rankena, apsauginiu gaubtu, apsauginėmis grotelėmis nuo dulkių, užspaudimo priemonių rinkiniu ir HD dėže.

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumuliatorius ir įkroviklius rasite nuo Nr. 073809 ir Nr. 073840.

Techninis aprašymas

pakartotinio paleidimo fiksatorius	taip
Kickbackstop	taip
Gamintojo pavadinimas	M18FSAGV125XB-OX
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Apsauga nuo perkrovos	taip

tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Milwaukee tipas B 18 V
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Milwaukee tipas HB 18 V
minkštas paleidimas	taip
maksimali vibracija pagal EN	5,01 m/s ²
maksimalus sūkių skaičius	3500 - 8500 min ⁻¹
Saugos jungiklis	ne
Svoris	2,7 kg
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
maksimalus disko Ø	125 mm
Pakuotė	Lagaminas (HD=Heavy Duty)
Akumuliatorių kiekis	0
Akumulatoriaus įtampa	18 V
maksimalus pjovimo gylis	33 mm
Produkto rūšis	Kampinis šlifuoכלis