



Akumuliatorinis juostinis šlifuoklis, Tipas: M18FBTS75



Užsakymo data

Užsakymo numeris	077331 M18FBTS75
GTIN	4058546374082
Produktų klasė	03L

Aprašymas

Modelis:

Galingas akumuliatorinis juostinis šlifuoklis M18 su bešepetėliniu POWERSTATE™ varikliu, skirtas greitai pašalinti medžiagas ir sumažinti terminę apkrovą.

- **Lygiavertė kintamosios srovės galia – 900 vatų.**
- **Vienu 5,0 Ah akumuliatoriaus įkrovimu galima dirbti iki 20 minučių.**
- **Be įrankių reguliuojama rankenėlė leidžia optimaliai valdyti šlifuoklį atliekant įvairias užduotis.**
- **Flush To Wall leidžia juostinį šlifuoklį naudoti arti vertikalios paviršiaus arba siaurose vietose.**
- **Galima naudoti su dulkių maišeliu arba išoriniu siurbimu.**

Tiekimo sudėtis:

Be akumuliatoriaus ir įkroviklio, su dulkių maišeliu, kartoninėje dėžėje.

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073808 – Nr. 073840. Tinkamas šlifavimo juostas galite įsigyti Nr. 558014.

Techninis aprašymas

tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/
Įtampa

Milwaukee tipas B 18 V

tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Milwaukee tipas HB 18 V
Akumuliatorių kiekis	0
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Šlifavimo juostos plotis	75 mm
Šlifavimo plotas	90 × 135 mm
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Juostos greitis	230 - 410 m/min
Akumulatoriaus įtampa	18 V
Svoris be akumulatoriaus	3,9 kg
Šlifavimo juostos ilgis	457
Produkto rūšis	Juostinis šlifuoklis