



Kampinis šlifuoכלis GWS, Tipas: 14-125



Užsakymo data

Užsakymo numeris	077109 14-125
GTIN	4059952576466
Produktų klasė	03C

Aprašymas

Modelis:

Galingesnis 1400 W variklis ir ilgesnis tarnavimo laikas: Maksimalus našumas dėl didesnės galios ir tvirtumo.

Patogi, ergonomiška rankena: Pirmos klasės ergonomija dėl žymiai mažesnės rankenos apimtys. Apsauga nuo atatrakos KickBackControl, tolygus veikimas, apsauga nuo pakartotinio paleidimo, apsauga nuo perkrovos, vibracijos slopinimas ir sūkių skaičiaus reguliavimas.

Tiekimo sudėtis:

Su nesideformuojančiu apsauginiu gaubtu, prispaudiklių rinkiniu, papildoma rankena.

Techninis aprašymas

Sūkių skaičiaus diapazonas	11500 min ⁻¹
pakartotinio paleidimo fiksatorius	taip
Ypatybė	KickBack Control, švelnus startas
Kickbackstop	taip
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Pakuotė	Dėžė
Nominalioji įtampa	230 V
maksimalus disko Ø	125 mm

Gamintojo pavadinimas	GWS 14-125
Prijungimo sriegis	M14
Tinklo įtampa	230 V
Svoris	2,3 kg
Tinklo dažnis	50 Hz
minkštas paleidimas	taip
Naudojama galia	1400 W
Produkto rūšis	Kampinis šlifuoKLis