

**Kampinis šlifuoכלis GWS, Tipas: 17125SINOX****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	077109 17125SINOX
GTIN	4059952576619
Produktų klasė	03C

Aprašymas**Modelis:**

1700 W variklis su sūkių skaičiaus elektronika, idealiai tinka, pvz., **nerūdijančiojo plieno apdirbimui**.

Patogi, ergonomiška rankena: Pirmos klasės ergonomija dėl žymiai mažesnės rankenos apimties. Aukšta vartotojo apsauga ir kontrolė: Apsauga nuo atatrakos KickBackControl, tolygus veikimas, apsauga nuo pakartotinio paleidimo, apsauga nuo perkrovos, vibracijos slopinimas ir sūkių skaičiaus reguliavimas.

Tiekimo sudėtis:

Su nesideformuojančiu apsauginiu gaubtu, prispaudiklių rinkiniu, papildoma rankena.

Techninis aprašymas

maksimalus disko Ø	125 mm
Pakuotė	Dėžė
Ypatybė	Kickback Control, apsauga nuo pakartotinio įjungimo
Naudojama galia	1700 W
Tinklo įtampa	230 V
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Prijungimo sriegis	M14

pakartotinio paleidimo fiksatorius	taip
minkštas paleidimas	taip
Gamintojo pavadinimas	GWS 17-125 S INOX
Nominalioji įtampa	230 V
Svoris	2,4 kg
Tinklo dažnis	50 Hz
Kickbackstop	taip
Sūkių skaičiaus diapazonas	1900 - 7800 min ⁻¹
Produkto rūšis	Kampinis šlifuoklis