



Akumuliatorinis gręžtuvas, Tipas: M12FDD2-2



Užsakymo data

Užsakymo numeris	070210 M12FDD2-2
GTIN	4058546029883
Produktų klasė	03L

Aprašymas

Modelis:

MILWAUKEE – akumuliatorinis gręžtuvas Galingas akumuliatorinis 2-jų greičių gręžtuvas su deš./kair. eiga. Ličio jonų akumuliatoriai su **atskirų kamerų stebėjimu** ir **įkrovos lygio rodmeniu**. Tvirtas **metalinis pavaros korpusas** ilgam eksploatavimo laikui. **FIXTEC metalinis greito užveržimo griebtuvas** su suklio užraktu. LED darbo zonos apšvietimas. Rankeną su Softgrip viršutiniu sluoksniu patogiu laikyti.

- **Bešepetėlinis POWERSTATE™ variklis** dar didesniai galingumui kompaktiškoje formoje (168 mm ilgio).
- **REDLINK PLUS™ elektronika** išmaniam našumo valdymui ir apsaugai nuo perkrovos.
- **16-kos pakopų elektroninis sukimo momento reguliatorius + gręžimo padėtis.**

Privalumai:

Su REDLINK PLUS™ elektronika.

Tiekimo sudėtis:

Su 2 12 V / 2,0 Ah ličio jonų akumuliatoriais, įkrovikliu, diržo segtuku, HD-Box.

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073814, Nr. 073815, Nr. 073829 ir Nr. 073840.

Techninis aprašymas

maksimalus sūkių skaičius 1. greitis	0 - 450 min ⁻¹
Akumuliatorių kiekis	2
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Milwaukee tipas B 12 V
Maitinimas	Varomas akumulatoriaus energija
maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje	44 Nm
Svoris	1,2 kg
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos	1,5 - 13 mm
Variklio sandara	Bešepetėlinis variklis
tinka medžiagoms	Plienas
tinka medžiagoms	Plienas
Akumulatoriaus talpa	2 Ah
maksimali vibracija pagal EN	< 2,5 m/s ²
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene	13 mm
Pakuotė	Lagaminas (HD=Heavy Duty)
Gamintojo pavadinimas	M12 FDD-202X
Akumulatoriaus įtampa	12 V
standartinis naudojimas	stiprus
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø medienoje	35 mm
maksimalus sūkių skaičius 2. greitis	1700 min ⁻¹
Produkto rūšis	Gręžtuvas-suktuvas

Priedai

Kampinio atsuktuvo antgalis Tipas WB1	073920 WB1
Kampinio atsuktuvo antgalis Tipas OSD2	073920 OSD2
Akumuliatorių įkroviklis Tipas M1218C	073840 M1218C

Akumuliatorių įkroviklis Tipas M1218FC

073840 M1218FC

Ličio jonų akumulatorius M4B2/M12B2 Akumulatoriaus tipas MB12

073814 MB12