



## Akumuliatorinis smūginis suktuvas, Tipas: M12FID2-2



### Užsakymo data

Užsakymo numeris

074014 M12FID2-2

GTIN

4058546376710

Produktų klasė

03L

### Aprašymas

#### Modelis:

- Tvirtas, galingas FUEL™ akumuliatorinis smūginis suktuvas su bešepetėliniu POWERSTATE™ ECvarikliu.
- Ilgas variklio veikimo laikas ir efektyvus energijos vartojimas.
- Tvirtas metalinis reduktoriaus korpusas ir ergonomiška rankena viduryje su minkštu įdėklų.
- Akumuliatoriaus įkrovos rodmuo.
- LED darbo zonos apšvietimas.
- Su dešinine / kairine eiga ir elektroniniu apsučių skaičiaus valdymu.
- REDLINK PLUS™ elektronika – išskirtinis galios valdymas:
- DRIVE CONTROL™ užtikrina greitą keitimą tarp 4 perjungimo lygių su skirtingu sūkių skaičiumi ir sukimo momento nustatymais.

Kompaktiškas smūginis suktuvas (127 mm ilgio) su 1/4 colio HEX antgalių laikikliu.

#### Privalumai:

Aukščiausios kokybės modelis FUEL™.

#### Tiekimo sudėtis:

Su 2 ličio jonų akumuliatoriais, įkrovikliu, HD dėže.

### Techninis aprašymas

tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Milwaukee tipas B 12 V
maksimalus varžto Ø (8,8 – 12,9)	M14
Akumulatoriaus įtampa	12 V
Įrankių laikiklio matmenys	1/4 in
Smūgių skaičius 2 pakopa	0 - 2900 min <sup>-1</sup>
Akumuliatorių kiekis	2
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
tinka medžiagoms	Plienas
Gamintojo pavadinimas	M12 FID2-202X
Akumulatoriaus talpa	2 Ah
Įrankių laikiklio pavaros profilis	HEX (E 6,3)
standartinis naudojimas	stiprus
Svoris	0,9 kg
Maitinimas	Varomas akumulatoriaus energija
maksimalus sukimo momentas 1 pakopa	170 Nm
Smūgių skaičius 3 pakopa	0 - 3600 min <sup>-1</sup>
Pakuotė	Lagaminas (HD=Heavy Duty)
maksimali vibracija pagal EN	1,5 m/s <sup>2</sup>
Smūgių skaičius 1 pakopa	0 - 1700 min <sup>-1</sup>
Produkto rūšis	Smūginis suktuvas

## Priedai

Ličio jonų akumulatorius M4B2/M12B2 Akumulatoriaus tipas MB12	073814 MB12
Ličio jonų akumulatorius M12B4 Akumulatoriaus tipas MB12	073815 MB12
Akumuliatorių įkroviklis Tipas M1218C	073840 M1218C

