



Akumuliatorinis gręžtuvas be akumulatoriaus ir įkroviklio, Tipas: M12FDD2-2



Užsakymo data

Užsakymo numeris	070214 M12FDD2-2
GTIN	4058546376666
Produktų klasė	03L

Aprašymas

Modelis:

MILWAUKEE – akumuliatorinis gręžtuvas

Galingas akumuliatorinis 2-jų greičių gręžtuvas su deš./kair. eiga.

Tvirtas **metalinis pavaros korpusas** ilgam eksploatavimo laikui.

FIXTEC metalinis greito užveržimo griebtuvas su suklio užraktu.

LED darbo zonos apšvietimas. Rankeną su Softgrip viršutiniu sluoksniu patogų laikyti.

- **Bešepetėlinis POWERSTATE™ variklis dar didesniai galingumui kompaktiškoje formoje (168 mm ilgio).**
- **REDLINK PLUS™ elektronika išmaniam našumo valdymui ir apsaugai nuo perkrovos.**
- **16-kos pakopų elektroninis sukimo momento reguliatorius + gręžimo padėtis.**

Privalumai:

Su REDLINK PLUS™ elektronika.

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumulatorius ir įkroviklius rasite nuo Nr. 073815 ir Nr. 073840.

Techninis aprašymas

Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos	1,5 - 13 mm
Maitinimas	Varomas akumulatoriaus energija
maksimalus sūkių skaičius 1. greitis	0 - 450 min ⁻¹
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene	13 mm
Variklio sandara	Bešepetėlinis variklis
maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje	37 Nm
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Milwaukee tipas B 12 V
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø medienoje	35 mm
Svoris	1,2 kg
maksimalus sūkių skaičius 2. greitis	1700 min ⁻¹
Pakuotė	Lagaminas (HD=Heavy Duty)
standartinis naudojimas	stiprus
maksimali vibracija pagal EN	< 2,5 m/s ²
tinka medžiagoms	Mediena
tinka medžiagoms	Mediena
Produkto rūšis	Gręžtuvas-suktuvas
USP1	12V, 2 greičių
USP2	Variklis be šepetėlių, greitojo užspaudimo griebtuvo užveržimo ribos 1,5-13, be akumulatoriaus ir įkroviklio

Priedai

Kampinio atsuktuvo antgalis Tipas WB1	073920 WB1
Kampinio atsuktuvo antgalis Tipas OSD2	073920 OSD2
Akumuliatorių įkroviklis Tipas M1218C	073840 M1218C
Ličio jonų akumulatorius M4B2/M12B2 Akumulatoriaus tipas MB12	073814 MB12

Akumuliatorių įkroviklis Tipas M1218FC

073840 M1218FC