



Akumulatorinis gręžtuvas, Tipas: M12FDD2-4



Užsakymo data

Užsakymo numeris

070210 M12FDD2-4

GTIN

4058546029906

Produktų klasė

03L

Aprašymas

Modelis:

MILWAUKEE – akumulatorinis gręžtuvas Galingas akumulatorinis 2-jų greičių gręžtuvas su deš./kair. eiga. Ličio jonų akumulatoriai su **atskirų kamerų stebėjimu** ir **įkrovos lygio rodmeniu**. Tvirtas **metalinis pavaros korpusas** ilgam eksploatavimo laikui. **FIXTEC metalinis greito užveržimo griebtuvas** su suklio užraktu. LED darbo zonos apšvietimas. Rankeną su Softgrip viršutiniu sluoksniu patogiu laikyti.

- **Bešepetėlinis POWERSTATE™ variklis** dar didesniai galingumui **kompaktiškoje formoje (168 mm ilgio)**.
- **REDLINK PLUS™ elektronika** išmaniam našumo valdymui ir apsaugai nuo perkrovos.
- **16-kos pakopų elektroninis sukimo momento reguliatorius + gręžimo padėtis.**

Privalumai:

Su REDLINK PLUS™ elektronika.

Tiekimo sudėtis:

Su 2 12 V / 4,0 Ah ličio jonų akumulatoriais, įkrovikliu, diržo segtuku, HD-Box.

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumulatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073814, Nr. 073815, Nr. 073829 ir Nr. 073840.

Techninis aprašymas

maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene	13 mm
Pakuotė	Lagaminas (HD=Heavy Duty)
Maitinimas	Varomas akumuliatoriaus energija
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa	Milwaukee tipas B 12 V
standartinis naudojimas	stiprus
Akumuliatoriaus talpa	4 Ah
Akumuliatorių kiekis	2
Gamintojo pavadinimas	M12FDD-402X
maksimali vibracija pagal EN	< 2,5 m/s ²
Akumuliatoriaus įtampa	12 V
tinka medžiagoms	Plienas
tinka medžiagoms	Mediena
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
maksimalus sūkių skaičius 1. greitis	0 - 450 min ⁻¹
Svoris	1,4 kg
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø medienoje	35 mm
Variklio sandara	Bešepetėlinis variklis
maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje	44 Nm
maksimalus sūkių skaičius 2. greitis	1700 min ⁻¹
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos	1,5 - 13 mm
Produkto rūšis	Gręžtuvas-suktuvas

Priedai

Ličio jonų akumuliatorius M12B4 Akumuliatoriaus tipas MB12	073815 MB12
Kampinio atsuktuvo antgalis Tipas WB1	073920 WB1
Akumuliatorių įkroviklis Tipas M1218C	073840 M1218C

Akumuliatorių įkroviklis Tipas M1218FC

073840 M1218FC

Kampinio atsuktuvo antgalis Tipas OSD2

073920 OSD2